



Электронная документация

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

WRH-KANT-H10-2000 OPAL

ОПИСАНИЕ

- Цельнолитой пластиковый профиль со встроенным матовым экраном.
- Экран повышенной прочности.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников со степенью пылевлагозащиты IP20 при соблюдении технологии герметизации.
- Для светодиодных лент и линеек мощностью до 9.2 Вт/м и шириной до 6 мм (по стороне) или до 8 мм (по диагонали).



6 и 8 мм



Накладной





Белый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	023301
Модель	WRH-KANT-H10-2000 OPAL
Цвет	 белый
Покрытие	пластиковое
Форма (сечение)	угловая
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×10.2×10.3 мм
Ширина площадки для лент	7 мм

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:



- 1** / Закрепите держатели (IV) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите в одной заглушке (III) отверстие и протяните через него кабель питания светодиодной ленты (II).



- 2** / Установите светодиодную ленту (II) в профиль (I). Для этого необходимо предварительно протянуть в профиль (I) нить либо протяжной трос. Затем необходимо привязать нить к светодиодной ленте (II) с одной стороны, как показано на рис. 1. Чтобы втянуть ленту (II) в профиль (I), сначала аккуратно поместите кабели питания светодиодной ленты (II) внутрь профиля (I). Аккуратно потяните за нить с другой стороны профиля и тем самым протяните светодиодную ленту в профиль. Отвяжите нить от светодиодной ленты (II).






Рис. 1. Протяжка светодиодной ленты (II) в профиль (I), вид сверху

- 3** / Протяните кабель питания светодиодной ленты **II** через отверстие в заглушке **III**. Установите заглушку **III** на профиль **I**.



- 4** / Подключите кабель светодиодной ленты **II** к источнику питания, строго соблюдая полярность подключения, обозначенную на плате светодиодной ленты. Установите профиль **I** в держатели **IV**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



023310
WPH-KANT-H10

Держатель



023311
WPH-KANT-H10